

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: May đồng phục năm 2026 cho Bệnh viện Mắt.
- Địa điểm: Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt.
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện: 180 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo Đơn giá cố định.
- Nội dung thực hiện của gói thầu: May đồng phục năm 2026 cho Bệnh viện Mắt.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

a. Quy cách của hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
1	Quần/Áo blouse bác sĩ nam	<p>1.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Áo blouse cổ danton (cổ vest).- Khuy mắt phượng.- Cài cúc giữa.- Dài tay.- Dài áo ngang gối.- Phía trước có 3 túi- Phía sau xẻ giữa tới ngang hông.- Có khuy cài biển tên trên ngực trái.- Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>1.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/cm- Không nối chỉ các đường diễu, lại mũi kỹ các đường may	<p>1.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quần âu 2 ly hoặc không ly có chun sườn.- 2 túi chéo.- Có 1 túi sau. <p>1.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">-Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm- Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, diễu túi 2 bên đều nhau, đường diễu không bị đứt chỉ, nối chỉ.- Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi.- Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải	-Áo: Vải Kaki thun -Quần: Vải Kaki thun. -Nón: Vải Kaki thun

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
		<ul style="list-style-type: none"> - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ -Thùa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính. - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Chốt xẻ tà không đứt chỉ, điều xẻ tà đúng theo thông số - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo <p>1.3 Kiểu dáng nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nón (kiểu bo tròn): Màu trắng tinh 	<ul style="list-style-type: none"> đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhãn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ. - Lai quần phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng tinh. - May theo số đo. 	
2	Quần/Áo blouse bác sĩ nữ	<p>2.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo blouse cổ danton. - Khuy mắt phượng. - Cài cúc giữa. - Dài tay. - Dài áo ngang gò. - Phía trước có 3 túi - Phía sau xẻ giữa tới ngang hông. - Có khuy cài biển tên trên ngực trái. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>2.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/cm - Không nối chỉ các đường điều, lai mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ 	<p>2.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu 2 ly hoặc không ly có chun sườn. - 2 túi chéo. <p>2.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, điều túi 2 bên đều nhau, đường điều không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. 	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kaki thun - Quần: Vải Kaki thun. - Nón: Vải Kaki thun

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
		<ul style="list-style-type: none"> - Thùa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vụn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Chốt xẻ tà không đứt chỉ, điều xẻ tà đúng theo thông số - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo <p>2.3 Kiểu dáng nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nón (kiểu bo tròn): <p>Màu trắng tinh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhãn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ - Lai quần phải êm; không vụn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng tinh. - May theo số đo. 	
3	Quần/Áo blouse được sĩ đại học nam.	<p>3.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo blouse cổ 2 ve. - Khuy mắt phượng. - Cài cúc giữa. - Dài tay. - Dài áo ngang gôi. - Phía trước có 3 túi - Phía sau xẻ giữa tới ngang hông. - Có khuy cài biển tên trên ngực trái. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>3.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/cm - Không nối chỉ các đường điều, lai mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ - Thùa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính 	<p>3.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu 2 ly hoặc không ly có chun sườn. - 2 túi chéo. - Có 1 túi sau. <p>3.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, điều túi 2 bên đều nhau, đường điều không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhãn + vụn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. <p>May sườn, giàng quần phải êm; không:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kaki thun - Quần: Vải Kaki. - Nón: Vải Kaki thun

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
		<ul style="list-style-type: none"> - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vụn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Chốt xẻ tà không đứt chỉ, điều xẻ tà đúng theo thông số. - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo <p>3.3 Kiểu dáng nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nón (kiểu bo tròn): <p>Màu trắng tinh</p>	<ul style="list-style-type: none"> cầm nhãn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ - Lai quần phải êm; không vụn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng tinh. - May theo số đo. 	
4	Quần/Áo blouse được sĩ đại học nữ	<p>4.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo blouse cổ 2 ve. - Khuy mắt phượng. - Cài cúc giữa. - Dài tay. - Dài áo ngang gối. - Phía trước có 3 túi - Phía sau xẻ giữa tới ngang hông. - Có khuy cài biển tên trên ngực trái. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>4.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/cm - Không nối chỉ các đường điều, lai mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ - Thừa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vụn; to bản hai 	<p>4.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu 2 ly có chun sườn hoặc không ly có chun sườn. - 2 túi chéo. <p>4.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, điều túi 2 bên đều nhau, đường điều không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhãn + vụn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. - May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhãn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ - Lai quần phải êm; không vụn; to bản hai 	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kaki thun - Quần: Vải Kaki thun. - Nón: Vải Kaki thun

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
		<p>bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chốt xẻ tà không đứt chỉ, điều xẻ tà đúng theo thông số - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo <p>4.3 Kiểu dáng nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nón (kiểu bo tròn): Màu trắng tinh 	<p>bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Trắng tinh. - May theo số đo. 	
5	Quần/Áo blouse được sĩ cao đẳng/trung cấp nam/nữ	<p>5.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo blouse cổ 2 ve. - Khuy mắt phượng. - Cài cúc giữa. - Dài tay. - Dài áo ngang hông. - Phía trước có 3 túi - Phía sau xẻ giữa tới ngang hông. - Có khuy cài biển tên trên ngực trái. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>5.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/cm - Không nối chỉ các đường điều, lại mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sỏ - To bản bo tay đúng thông số - Lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo <p>5.3 Kiểu dáng nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nón (kiểu bo tròn): Màu trắng tinh 	<p>5.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu 2 ly hoặc không ly có chun sườn. - 2 túi chéo. - Nam có 1 túi sau. <p>5.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, điều túi 2 bên đều nhau, đường điều không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. - May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhăn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ - Lai quần phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi 	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kate Ford - Quần nam: Vải Kaki - Quần nữ: Kaki thun - Nón: Vải Kate Ford

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
			<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Trắng tinh. - May theo số đo. 	
6	Đồng phục điều dưỡng nam	<p>6.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ áo 2 ve. - Khuy mắt phượng. - Cài cúc giữa. - Ngấn tay. - Túi, tay và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0.5 cm. - Dài áo ngang hông. - Phía trước có 2 túi. - Có khuy cài biển tên trên ngực trái. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>6.2. Nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nấp mũ đầu tròn, có chun phía sau, màu trắng tinh <p>6.3. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/cm - Không nối chỉ các đường diễu, lại mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ - Thừa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính - Đối với tay ngấn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Chốt xẻ tà không đứt chỉ, diễu xẻ tà đúng theo thông số. - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo 	<p>6.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu 2 ly hoặc không ly có chun sườn. - 2 túi chéo. - Có 1 túi sau. <p>6.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, diễu túi 2 bên đều nhau, đường diễu không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhăn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ - Lai quần phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo 	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kate Ford - Quần: Vải Kaki - Nón: Vải Kate Ford

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
7	Đồng phục điều dưỡng nữ	<p>7.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ áo 2 ve. - Khuy mắt phượng. - Cài cúc giữa. - Ngấn tay. - Túi, tay và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0.5 cm. - Dài áo ngang hông. - Phía trước có 2 túi. - Có khuy cài biển tên trên ngực trái. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>7.2. Nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu dáng mũ 3 lá (mũ cánh bướm), màu trắng tinh, may lót cho cứng nón, lật úi xếp gấp nón sẵn cho đều nhau. <p>7.3. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/cm - Không nối chỉ các đường diều, lại mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ - Thừa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính - Đối với tay ngấn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Chốt xẻ tà không đứt chỉ, diều xẻ tà đúng theo thông số. - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo 	<p>7.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu 2 ly hoặc không ly có chun sườn. - Lung quần may lưng thun ½ theo nhu cầu cá nhân. - 2 túi chéo. <p>7.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, diều túi 2 bên đều nhau, đường diều không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. - May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhăn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ - Lai quần phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo 	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kate Ford - Quần: Vải Kaki thun - Nón: Vải Kate Ford

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
8	Đồng phục kỹ thuật viên nam/nữ	<p>8.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ áo 2 ve. - Khuy mắt phượng. - Cài cúc giữa. - Ngấn tay. - Dài áo ngang hông. - Phía trước có 3 túi. - Có khuy cài biển tên trên ngực trái. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>8.2. Nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nấp mũ đầu tròn, có chun phía sau, màu sắc: trắng tinh <p>8.3. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/cm - Không nối chỉ các đường diều, lại mũi kỹ các đường may - Không được: đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sỏ - To bản bo tay đúng thông số - Lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo 	<p>8.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu 2 ly hoặc không ly có chun sườn. - Lung quần may lưng thun ½ theo nhu cầu cá nhân. - 2 túi chéo. - Nam có 1 túi sau. <p>8.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ: 4-5mũi/cm - Đáy không được: nhăn + vắn; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: đứt chỉ+ xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. - Lai quần phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng tinh - May theo số đo 	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kate Ford - Quần nam: Vải Kaki - Quần nữ: Vải Kaki thun - Nón: Vải Kate Ford

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
9	Đồng phục hộ lý	<p>9.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo cổ tim. - Khuy mắt phượng. - Cài cúc giữa - Ngắn tay. - Dài áo ngang hông. - Phía trước có 2 túi. - Có khuy cài biển tên trên ngực trái. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái. <p>9.2. Nón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nấp mũ đầu tròn, có chun phía sau, màu sắc: màu xanh hòa bình <p>9.3. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 4-5 mũi/ cm - Không nối chỉ các đường điều, lại mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ - Thừa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Màu xanh hòa bình - May theo số đo 	<p>9.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu 2 ly hoặc không ly có chun sườn. - Lung quần may lưng thun ½ theo nhu cầu cá nhân. - 2 túi chéo. <p>9.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, điều túi 2 bên đều nhau, đường điều không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. - May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhăn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ - Lai quần phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Màu xanh hòa bình - May theo số đo 	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kate Ford - Quần: vải Kate Ford - Nón: Vải Kate Ford
10	Đồng phục hành chính nữ	<p>10.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo cổ sơ mi. - Dài tay/ngắn tay (theo yêu cầu bệnh viện). - Cài cúc giữa. 	<p>10.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu có ly. - 02 túi chéo. <p>10.2. Kiểu dáng chân váy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kate lụa mịn - Quần/ Váy: Vest thun

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
		<ul style="list-style-type: none"> - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái 10.2. Kỹ thuật: - Mật độ mũi chỉ Nam: 6 mũi/cm. Nữ: 5 mũi/cm - Không nối chỉ các đường điều, lại mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sỏ - Thừa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng hoặc xanh hoặc cam - May theo số đo 	<ul style="list-style-type: none"> - Chân váy Jupe chữ A hoặc bút chì, 02 túi chéo (theo yêu cầu bệnh viện). 10.3. Kỹ thuật: - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, điều túi 2 bên đều nhau, đường điều không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. - May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhăn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ. - Lai quần phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi. - Màu sắc: Quần/ váy: Đen hoặc xanh đen - May theo số đo 	
11	Đồng phục hành chính nam	<ul style="list-style-type: none"> 11.1. Kiểu dáng áo: - Áo cổ sơ mi. - Dài tay/ngắn tay (theo yêu cầu Bệnh viện). - Cài cúc giữa. - Thêu logo Bệnh viện trên ngực trái 11.2. Kỹ thuật: - Mật độ mũi chỉ Nam: 6 mũi/cm. Nữ: 5 mũi/cm 	<ul style="list-style-type: none"> 11.1. Kiểu dáng quần: - Quần âu có ly. - 02 túi chéo. - Có 01 túi sau. 11.2. Kỹ thuật: - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, điều túi 2 bên đều 	<ul style="list-style-type: none"> - Áo: Vải Kate Ấn Độ - Quần: Vải quần tây cao cấp

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
		<ul style="list-style-type: none"> - Không nối chỉ các đường diễu, lại mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ - Thừa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Trắng hoặc xanh hoặc cam - May theo số đo 	<ul style="list-style-type: none"> nhau, đường diễu không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bâm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. - May sườn, giàng quần phải êm; không: cầm nhăn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ. - Lai quần phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi. - Màu sắc: Đen hoặc xanh đen - May theo số đo 	
12	Đồng phục bảo hộ lao động	<p>12.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo cổ sơ mi. - Dài tay hoặc ngắn tay (theo yêu cầu bệnh viện). - Có nẹp bo ở lai. - Có khuy cài bút, cầu vai. - 2 túi hộp có nắp. - Thêu logo Bệnh viện và bảng tên (theo vị trí yêu cầu bệnh viện). <p>12.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 6 mũi/cm - Không nối chỉ các đường diễu, lại mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ 	<p>12.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần túi hộp. <p>12.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, diễu túi 2 bên đều nhau, đường diễu không bị đứt chỉ, nối chỉ. - Đáy không được: nhăn + vắn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sườn; giàng quần phải đúng dấu bâm; chừa 	<ul style="list-style-type: none"> -Áo: Kaki thun -Quần: Kaki thun

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
		<ul style="list-style-type: none"> - Thùa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể - Lai tay, lai áo phải êm; không vụn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Xanh dương hoặc theo yêu cầu của bệnh viện - May theo số đo 	<ul style="list-style-type: none"> đường may to bản phải đúng quy định. May sùon, giàng quần phải êm; không: cầm nhãn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ - Lai quần phải êm; không vụn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Xanh dương hoặc theo yêu cầu của bệnh viện - May theo số đo 	
13	Đồng phục bảo vệ	<p>13.1. Kiểu dáng áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo cổ sơ mi. - Dài tay hoặc ngắn tay (theo yêu cầu bệnh viện). - Có nẹp cầu vai. - 2 túi hộp có nắp. - Thêu logo Bệnh viện và bảng tên (theo vị trí yêu cầu bệnh viện). <p>13.2. Phụ kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con cá gắn trên cầu vai. - Ve áo gắn trên lá cổ. - Mũ Kepi. <p>13.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ 6 mũi/cm. - Không nối chỉ các đường điều, lại mũi kỹ các đường may - Không được: bung sút + đứt chỉ + bỏ mũi các đường vắt sổ. - Thùa khuy dài tương ứng với nút. Chỉ thừa khuy cùng màu vải chính. - Đối với tay ngắn, quy cách may lai tay sẽ theo từng kiểu dáng cụ thể. 	<p>13.1. Kiểu dáng quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu có ly. - 02 túi chéo. - Có 01 túi sau. <p>13.2. Kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm - Túi quần phải đối xứng, đúng thông số và vị trí, điều túi 2 bên đều nhau, đường điều không bị đứt chỉ, nổi chỉ. - Đáy không được: nhãn + vụn; cầm bai; đứt chỉ bỏ mũi. - Không được: bung sút + đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ mũi các đường may sùon; giàng quần phải đúng dấu bấm; chừa đường may to bản phải đúng quy định. - May sùon, giàng quần phải êm; không: cầm nhãn + bai + vênh dùm, rút chỉ, lỏng chỉ. - Lai quần phải êm; không vụn; to bản hai bên bằng nhau và đúng 	<ul style="list-style-type: none"> -Áo: Vải Kate Ford -Quần: Kaki

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách		Chất liệu
		Áo/ Nón	Quần	
		- Lai tay, lai áo phải êm; không vắn; to bản hai bên bằng nhau và đúng thông số; đường may lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi - Màu sắc: Xanh dương - May theo số đo	thông số; đường may lai hoặc vắt lai phải êm thẳng; không đứt chỉ + bỏ mũi. - Màu sắc: Đen hoặc xanh đen - May theo số đo	

b. Thông số kỹ thuật của vải:

STT	Loại vải	Chỉ tiêu	Kết quả yêu cầu
1	Kaki thun	Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 AI:2010)	- Phai màu: 4-5 - Dây màu: 4-5
		Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019 hoặc tương đương)	- Polyester: 74 ± 1 - Rayon: 23 ± 1 - Spandex: 3 ± 1
		Hàm lượng Formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) hoặc tương đương	Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
2	Vải Kaki	Độ bền màu giặt ở 40°C	4-5
		Hàm lượng Formaldehyde	Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
		Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40°C	- Dọc: + 1.8 ± 0.01 - Ngang: - 0.4 ± 0.01
		Định tính và định lượng nguyên liệu (%)	- Polyester: 23 ± 1 - Cotton: 77 ± 1
		Đánh giá khả năng kháng khuẩn: Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus	NZ/I (không phát hiện vùng ức chế)
3	Kate Ford	Độ mài mòn (chu kỳ)	> 6000
		Xác định độ mao dẫn (Cm/Phút)	- Hướng dọc: 0.13±0.01 - Hướng ngang: 0.14±0.01
		Sự thay đổi kích thước sau giặt ở 60°C:	- Dọc: -2.3±0.01 - Ngang: -1.9±0.01
		Độ bền màu giặt ở 60°C	- Dây màu: 4-5 - Phai màu: 4-5
		Tính kháng nước bề mặt vải; (cấp)	2

STT	Loại vải	Chỉ tiêu	Kết quả yêu cầu
		Độ bền màu là nóng 150°C (cấp):	- Khô: 4-5 - Ấm: 4-5 - Ướt: 4-5
		Độ ố vàng	3-4
		Định tính và định lượng nguyên liệu (%):	- Polyester 65% ± 1 - Cotton 35% ± 1
		Giá trị PH	6.4 ±0.01
		Hàm lượng Formaldehyde	Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
		Đánh giá khả năng kháng khuẩn: Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus	NZ/I (không phát hiện vùng ức chế)
4	Kate lụa mịn	Kiểu dệt:	Vân điểm
		Khả năng thấm nước: (giây)	≥ 7 phút
		Tính kháng nước bề mặt vải:	1
		Định tính và định lượng nguyên liệu (%):	- Polyester 67% ±1 - Rayon 18% ±1 - Cotton 15% ±1
		Hàm lượng Formaldehyde:	Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
		Độ bền màu là nóng 150°C (cấp):	- Khô: 4-5 - Ấm: 4-5 - Ướt: 4-5
5	Vest thun	Hàm lượng formaldehyde	Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
		Định tính và định lượng nguyên liệu	- Polyester: 90 ±1 - Spandex: 10 ±1
		Độ bền màu giặt ở 40°C (cấp)	- Phai màu: 4-5
		Sự thay đổi kích thước sau khi giặt (%)	- Dọc: - 0.1 ± 0.01 - Ngang: 0
6	Kate Ấn Độ	Hàm lượng formaldehyde	Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

STT	Loại vải	Chỉ tiêu	Kết quả yêu cầu
		Định tính và định lượng nguyên liệu (%)	- Polyester: 80 ± 1 - Viscose: 20 ± 1
		Độ bền màu giặt ở 40°C (cấp	- Phai màu: 4-5
		Sự thay đổi kích thước sau khi giặt (%) ở 40°C	- Dọc: $- 0.9 \pm 0.01$ - Ngang: $- 0.2 \pm 0.01$
7	Vải quần tây cao cấp	Kiểu dệt	- Vân chéo 2/2
		Hàm lượng Formaldehyde	Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
		Sự thay đổi kích thước sau khi giặt (%) 40°C	- Dọc: $- 0.4 \pm 0.01$ - Ngang: $- 0.1 \pm 0.01$

1.3. Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa cung cấp còn mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau.
- Hàng hóa phải đúng quy cách khi giao, không đứt nút, sút chỉ, không rách và phù hợp với số đo của người sử dụng. Các đường may phải thẳng, đều, không sùỉ chỉ, lỏng chỉ, bỏ mũi, tụt hoặc sô chỉ.
- Chất liệu vải phải ổn định về mặt kết cấu và màu sắc: Không lem màu, không loan màu khi được giặt tẩy với xà bông.
- Cam kết khắc phục sửa chữa khi sản phẩm có sai sót do lỗi của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng.
- Cam kết đến bệnh viện lấy số đo của từng người sử dụng theo danh sách Chủ đầu tư cấp.
- Cam kết may tối thiểu trước 30 mẫu để Chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá sản phẩm trước khi tiến hành may đại trà. Hàng mẫu được Chủ đầu tư đánh giá là Đạt yêu cầu thì nhà thầu mới được tiến hành may đại trà.
- Cam kết khắc phục sửa chữa các hư hỏng, sai sót và sẵn sàng thực hiện đổi trả hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư thông báo hàng hóa không đúng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc sản phẩm có sai sót do lỗi của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng hoặc sản phẩm không đúng số đo của người sử dụng.
- Cam kết sẽ đóng gói hàng hóa gọn gàng, sạch sẽ trước khi giao cho Chủ đầu tư.

Mục 2. Bản vẽ

- Không có bản vẽ đính kèm E-HSMT.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Bất cứ sản phẩm nào nếu có nghi ngờ chất lượng sản phẩm sẽ được tiến hành thử nghiệm để chứng minh chất lượng. Hàng hóa không đúng chất lượng, nhà thầu có trách nhiệm đổi trả, toàn bộ chi phí kiểm tra, kiểm nghiệm sẽ do nhà thầu chi phí, cơ quan kiểm tra, kiểm nghiệm sẽ do Chủ đầu tư quyết định.